

3260 /3270 恒速搅拌器

美国千德乐工业仪器公司生产的 3260/3270 型恒速搅拌器设计用于按照美国石油协会 API 10A/B 规范要求搅拌水泥浆、压裂液等样品，也可以用于搅拌其他干性和湿性材料。

3260 型恒速搅拌器为美国千德乐工业仪器公司最新推出的新型恒速搅拌器，浆杯容量为 1 升，专门设计用于重型负荷场合和长寿命使用，它配备了重载大负荷坚固马达、新型马达动态密封、长寿命不锈钢杯和长寿命搅拌叶片总成，特别适合长时间高负荷场所使用。3270 搅拌器配备 4 升浆杯（也可选 1 升浆杯）。

3260/3270 型恒速搅拌器工作时不受电源电压变化和加入样品量的影响，始终保持恒定转速(恒定剪切速率)，内置的计时器，当搅拌时间达到规定时间后自动停止搅拌，从而避免因剪切速率发生或者搅拌时间变化影响样品性能。3260/3270 恒速搅拌器采用硬化过的搅拌桨叶，寿命和抗腐蚀比一般叶片寿命长很多，能保证长期不变形，从而解决了叶片磨损后影响样品物理性能（比如稠度或者流变性能）的问题。

3260 内部配有多段转速控制器，可以通过仪器面板设置多段搅拌程序，仪器可以按照设定的搅拌程序自动运行多段程序，搅拌样品。



3260 型恒速搅拌器

操作简单

3260/3270 型恒速搅拌器操作特别简单，通过基座上的四个按键可以控制转速，API 10 规范要求的两个转速已预置在搅拌器内并在出厂前标定过，通过按键就可选择，也可以通过基座上按键连续手动调节搅拌速度。也可以将某个按键设置为一个或者多个程序段，自动运行程序转速。

主要特点:

- 按键选择预置的 API 两个转速 4000RPM 和 12000RPM，也可通过按键连续调节搅拌速度
- 可以设定多段程序，按程序速度在规定的时间内搅拌
- 重型长寿命高强度搅拌马达，适合繁重的搅拌任务，搅拌底座密封好，马达寿命超长。
- 自动维持搅拌过程中搅拌速度恒定，不受负载以及电压波动影响
- 长寿命搅拌叶片总成和不锈钢浆杯
- 内置定时器，自动停机
- 液晶显示转速
- 重型基座，确保搅拌时仪器稳固
- 3260、3270 恒速搅拌器体积小，适合实验室使用，也可方便带到野外工作。

技术参数

	3260 恒速搅拌器	3270 恒速搅拌器
浆杯材料	不锈钢	不锈钢
浆杯容量	1 升	4 升（可选 1 升，需要转换器）
最大转速	每分钟 18,000 转 *	每分钟 18,000 转 *
恒定转速选择	2 个选择按钮，快速选择所需转速，出厂按 API 规范预设 4000RPM 和 12000RPM 两个转速	2 个选择按钮，快速选择所需转速，出厂按 API 规范预设 4000RPM 和 12000RPM 两个转速
可调转速	每分钟 1000 至 18000 转	每分钟 1000 至 18000 转
程序控速	可设置多段程序，自动运行	可设置多段程序，自动运行
速度显示	直接显示每分钟转速	直接显示每分钟转速
净重	15kg	25kg
净尺寸	41x28x50 厘米	41x28x76 厘米
输入功率电源	110/220VAC, 50/60Hz	110/220VAC, 50/60Hz

保修与服务

所有美国千德乐仪器公司的产品，在一年内如因材料或制造工艺原因造成的问题，都将实行保修。每个报价单或定货承诺书都有对贸易条件、交易条款及保修的陈述。

美国千德乐工业仪器公司提供高温高压仪器有超过 60 年的历史，今天，美国千德乐工业仪器公司是制造各种能源工业最新测量仪器、高可靠仪器的领导者。

美国千德乐工业仪器公司专注于油井水泥、钻井泥浆、压裂酸化液、油藏分析的实验室设备，拥有强大的研发能力，多年制造经验和世界范围内的售后服务，美国千德乐工业仪器公司提供整套实验室解决方案。

千德乐产品目录

固井实验仪器

- 各种油井水泥稠化仪
(高温高压/单双缸/便携/常压)
- 各种高温高压油井水泥养护釜
- API 水泥抗压强度仪
- 搅拌式失水仪
- API 恒速搅拌机
- 超声波水泥抗压强度仪(UCA)
- 水平釜超声波水泥抗压强度仪(UCA)
- 高温型超声波水泥抗压强度仪(UCA)
- 水泥静胶凝强度分析仪(SGSA)
- 水泥收缩/膨胀分析仪
- 水泥力学性能分析仪 (MPRO)
- 水泥浆气/液窜分析仪 (CHA)
- 高温高压旋转粘度计
- API 粘度计
- 高温高压粘度计
- 数据采集与控制系统
- 流动水泥/泥浆实验室
- CO₂/H₂S 高温高压水泥腐蚀仪

酸化压裂液分析仪器

- 计算机自动控制岩芯-液体分析仪 (FRT)
(地层响应/岩芯伤害分析仪)
- 2 相/3 相岩心流动测试仪
- 剪切历史模拟仪
(水基压裂液制备转样装置)
- 高温高压粘度计
- 流体摩阻评价仪 (降阻剂评价仪)
- 阻垢剂动态评价仪
- 高温高压泡沫粘流变仪

油藏分析仪器

- PVT 相态分析系统
- 高精度驱替泵
- 相态检测系统
- 数字高压泵
- 数字气量表
- 平衡闪蒸分离器
- 落球粘度计
- 高温高压毛细管粘度计
- 最小混相压力仪
- 水合物相态分析仪
- 复合釜
- 气体增压泵
- 高压取样筒
- 高温高压样品混合器
- 转样装置
- 固相沉积分析模块

钻井液分析仪器

- 各种粘度计 (6/12/16 速都有)
- 加压泥浆天平
- 高温高压粘度计

管线及工业仪器

- 气体密度(比重)计
- 气相色谱仪
- 天然气热值/组份全分析仪器
- 天然气露点分析仪
- 天然气硫化氢分析仪

CHANDLER ENGINEERING

在中国的业务请联系下面公司：

成都千德乐科技有限责任公司

公司地址：成都市高新区吉泰五路 118 号天合凯旋广场 2 栋 9 楼 2 号， 邮政编码：610041

电话：028-86162896；86162897

传真：028-86162892

网站：www.Qiandele.com